

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Commandes sur demande uniquement





- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts!

## Informations générales de commande

<u> </u>	
Automatic stripper and crimper	
<u>1266370000</u>	
CA 100 C	
4050118056303	
1 Pièce	
	1266370000 CA 100 C 4050118056303



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	280 mm	Profondeur (pouces)	11.0236 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15.3543 inch
Largeur	410 mm	Largeur (pouces)	16.1417 inch
Poids net	23000 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,14 - 0,34 mm² (~AWG 26 - 22)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Section de l'embout, max.	0.34 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Longueur de sertissage	6/8 mm
Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants	Longueur embout	10/12 mm
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz

Niveau du catalogue / Dessins



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessoires**

## Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

#### Informations générales de commande

Туре	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version
Référence	1283530000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qté.	1 ST	
Туре	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Version
Référence	1314530000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118117592	
Qté.	1 ST	
Туре	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Version
Type Référence	HUEHABA 0.25 CA 100 C 1314520000	Version Accessoires, Pièce de rechange
Référence	1314520000	
Référence GTIN (EAN)	1314520000 4050118117585	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1314520000 4050118117585 1 ST	Accessoires, Pièce de rechange
Référence GTIN (EAN) Oté.	1314520000 4050118117585 1 ST HUEHABA 0.34 CA 100 C	Accessoires, Pièce de rechange  Version
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	1314520000 4050118117585 1 ST HUEHABA 0.34 CA 100 C 1314510000	Accessoires, Pièce de rechange  Version

Niveau du catalogue / Dessins 4