

CC 15/27 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Figure similaire



La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantesPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 27 mm, jaune
Référence	1131910000
Type	CC 15/27 K MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248912285
Qté.	80 Pièce

CC 15/27 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	1.46 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.010 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face				
Couleur du matériau selon code couleurs	4				
Version	autoadhésif				
Largeur	27 mm				
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2				
Plage de température d'utilisation, max.	60 °C				
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C				
Couleur	jaune				
Halogène	Non				
Matériau de base	Polyamide 66				
Caractères imprimés	sans				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard			
Industries recommandées	Machines				
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2				
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Device markers				
plage de température d'utilisation	-40...60 °C				

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

CC 15/27 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



CC 15/27 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessoires****Informations générales de commande**

Type	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Version
Référence	1880810000	ClipCard, Accessoires, 15 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248480890	
Qté.	10 ST	