ETA 1180 01 0.25A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

Informations générales de commande

Version	Fusible pour courant faible, 0.25 A
Référence	<u>1278860000</u>
Туре	ETA 1180 01 0.25A
GTIN (EAN)	4050118091441
Qté.	5 Pièce

ETA 1180 01 0.25A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Duefe weletin	E2 2	Due form down (move on)	2.0E01 in ah	
Profondeur Hauteur	52.3 mm 24.4 mm	Profondeur (pouces) Hauteur (pouces)	2.0591 inch 0.9606 inch	
Largeur	8.2 mm	Largeur (pouces)	0.3228 inch	
Poids net	10.6 g	Largear (pouces)	0.3220 IIICII	
Températures				
Température ambiante	-5 °C40 °C			
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
VIAUUIIIVA (IVIII)				
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035	
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704	
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01	
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01	
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01	
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01	
ECLASS 15.0	27-14-20-01			
Autres caractéristiques t	echniques		,	
Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché	
Caractéristiques des mat	ériaux			
Couleur	noir			
Caractéristiques du systè	eme		,	
Version	Elément fusible			
Caractéristiques nominal	es			
Tension nominale	64 V	Courant nominal	0.25 A	
Généralités				
la stancetica de accade ac	Manada na alina ad			
Instruction de montage	Montage direct			

Niveau du catalogue / Dessins