#### **BZT PRV4 SW 35X7.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit







Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

#### Informations générales de commande

Version	Série P, Support de repère, noir, Nombre d'étages: 4, TS 35 x 7.5
Référence	<u>1173600000</u>
Туре	BZT PRV4 SW 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248966226
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## **BZT PRV4 SW 35X7.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
	23/110/1110			
Dimensions et poids				
Profondeur	47 mm	Profondeur (pouces)	1.8504 inch	
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch	
Largeur	10.2 mm	Largeur (pouces)	0.4016 inch	
Poids net	11.18 g			
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	125 °C	
Conformité environnementale	e du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC002949	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0	EC002848 EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 15.0	27-14-11-92		_, ,,,,,,,,	
Caractéristiques des matéria	ux			
Matériau da haga	Polyoorhon sts	Coulous	noir	
Matériau de base Classe d'inflammabilité selon UL 94	Polycarbonate V-0	Couleur	noir	
	v-U			
Caractéristiques du système				
Version	pour rails profilés	Nombre d'étages	4	
Nombre de points de contact par étage	2	Barrette de liaison équipée	TS 35 x 7.5	
Généralités				
Barrette de liaison équipée	TS 35 x 7.5			
Raccordement (raccordemen	t nominal)			
Nombre de raccordements	8			

Niveau du catalogue / Dessins