TW PRV4 8-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Série P, Séparateur, gris, 2 mm, imprimé, 8-1, hori- zontal
Référence	<u>1317850000</u>
Туре	TW PRV4 8-1
GTIN (EAN)	4050118129007
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

TW PRV4 8-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	41.1 mm	Profondeur (pouces)	1.6181 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	4.63 g	Largear (pouces)	0.0707 IIICII
Températures			
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 ℃	Température d'utilisation permanente, max.	125 °C
Conformité environnemental	e du produit		
	•		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		
Autres caractéristiques techi	niques		
enclipsable	Oui		
Caractéristiques des matéria	ux		
Matériau de base	Polycarbonate	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Caractéristiques du système			
Maraian	inamuina 4 O 1 Izanizana I		
Version	imprimé, 8-1, horizontal		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

TW PRV4 8-1

Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ω ν α σ σ α μ