### Fiche de données

### **HDC 16B DC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les capuchons de protection de transport sont disponibles pour les tailles 3, 4, 6 et 8. Ils peuvent être utilisés pour les boîtiers standard IP65. Les bouchons protecteurs pour le transport correspondent à une protection de type IP20 et peuvent être utilisés sur toutes les bases de boîtiers, embases et boîtiers de base. L'œillet intégré permet d'y fixer un cordon de retenue, qui n'est pas compris dans la livraison.

#### Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Capuchon de protection
Référence	<u>1215920000</u>
Туре	HDC 16B DC
GTIN (EAN)	4050118000115
Qté.	10 Pièce

### **HDC 16B DC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Polypropylène

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

IP20

6

Agréments				
Agréments	$\epsilon$			
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch	
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1.811 inch	
Longueur	96 mm	Longueur (pouces)	3.7795 inch	
Poids net	10.9 g			
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications	as de Sviic du dessi	us de 0,1 70 em poids		
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92	
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92	
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92	
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92	
ECLASS 15.0	27-44-02-92			
Caractéristiques générale	es			
	1			
Taille de construction	6	Couleur	blanc, transparent	

Matériau de base

Degré de protection

BG

Niveau du catalogue / Dessins

# Weidmüller **₹**

### **HDC 16B DC**

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Dessins

