

TW PRV8 0-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Série P, Séparateur, gris, 2 mm, Repérage 0-7, horizontal |
| Référence | 1230090000 |
| Type | TW PRV8 0-7 |
| GTIN (EAN) | 4050118013917 |
| Qté. | 10 Pièce |

TW PRV8 0-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 59.7 mm | Profondeur (pouces) | 2.3504 inch |
| Hauteur | 120 mm | Hauteur (pouces) | 4.7244 inch |
| Largeur | 2 mm | Largeur (pouces) | 0.0787 inch |
| Poids net | 9.5 g | | |

Températures

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 125 °C |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|-------------|-----|
| enclipsable | Oui |
|-------------|-----|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|------|
| Matériau de base | Polycarbonate | Couleur | gris |
| Classe d'infiammabilità selon UL 94 | V-0 | | |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------|--------------------------|-----------------|---|
| Version | Repérage 0-7, horizontal | Nombre d'étages | 8 |
|---------|--------------------------|-----------------|---|

TW PRV8 0-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

