


HBT 1,5 - 4,6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques.
Ils présentent également des avantages lors du montage.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Cosses,Cosse isolée,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 4.6 mm ² ,Rouge |
| Référence | 1233340000 |
| Type | HBT 1,5 - 4,6 RT |
| GTIN (EAN) | 4050118210972 |
| Qté. | 100 Pièce |

HBT 1,5 - 4,6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.86 g |
|-----------|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Description de l'article | cosse à lame crochet isolée |
|--------------------------|-----------------------------|

Dimensions

| | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|
| Diamètre de l'isolation | 4 mm | Longueur du picot P | 17.4 mm |
| Largeur du picot B | 4.6 mm | Cosse à crochet X | 2.1 mm |
| Longueur L | 28.4 mm | | |

Raccordements

| | |
|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, 4.6 mm ² max. | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² min. |
| Section de raccordement du conducteur 1.5 mm ² | Isolation |
| Matériau/plastique | Couleur d'identification |

HBT 1,5 - 4,6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Crimping tools**

Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTI 15 | Version |
| Référence | 9014400000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| Qté. | 1 ST | |