

**SAIE-M23S-S-EM-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide |
| Référence                 | <a href="#">1373440000</a>                                         |
| Type                      | SAIE-M23S-S-EM-M20                                                 |
| GTIN (EAN)                | 4050118175028                                                      |
| Qté.                      | 1 Pièce                                                            |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                    |
| Dernière date de commande | 2026-12-31T00:00:00+01:00                                          |

## SAIE-M23S-S-EM-M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 20 g |
|-----------|------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Classifications


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ETIM 10.0   | EC003556    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 |             |             |

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

|                                  |                        |                          |             |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Matériau de base du boîtier      | Alliage cuivre et zinc | Degré de protection      | IP67, IP69K |
| Degré de pollution               | 3                      | Raccordement du blindage | Oui         |
| Plage de températures du coffret | -40...+125 °C          |                          |             |

## Dessins

### Dessin coté



### Découpe de montage

