

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Commandes sur demande
uniquement**



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	1266370000
Type	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Qté.	1 Pièce

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	280 mm	Profondeur (pouces)	11.0236 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15.3543 inch
Largeur	410 mm	Largeur (pouces)	16.1417 inch
Poids net	23000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage


Plage de dénudage	0,14 - 0,34 mm ² (~AWG 26 - 22)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Section de l'embout, max.	0,34 mm ²
Section de l'embout, min.	0,14 mm ²	Longueur de sertissage	6/8 mm
Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants	Longueur embout	10/12 mm
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessoires / Pièces de rechange**

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version
Référence	1283530000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Version
Référence	1314530000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118117592	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Version
Référence	1314520000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118117585	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Version
Référence	1314510000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118117370	
Qté.	1 ST	