

## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Commandes sur demande uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	<a href="#">1266370000</a>
Type	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Qté.	1 Pièce

## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	280 mm	Profondeur (pouces)	11.0236 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15.3543 inch
Largeur	410 mm	Largeur (pouces)	16.1417 inch
Poids net	23000 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1


## Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,14 - 0,34 mm <sup>2</sup> (~AWG 26 - 22)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Section de l'embout, max.	0.34 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Longueur de sertissage	6/8 mm
Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants	Longueur embout	10/12 mm
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz

Dessins



## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Type	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version
Référence	<a href="#">1283530000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Version
Référence	<a href="#">1314530000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118117592	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Version
Référence	<a href="#">1314520000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118117585	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Version
Référence	<a href="#">1314510000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118117370	
Qté.	1 ST	