


BZT PRV16 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Série P, Support de repère, bleu, Nombre d'étages: 16, TS 35 x 15 |
| Référence | 1267930000 |
| Type | BZT PRV16 BL 35X15 |
| GTIN (EAN) | 4032248112562 |
| Qté. | 20 Pièce |

BZT PRV16 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 113.4 mm | Profondeur (pouces) | 4.4646 inch |
| Hauteur | 225 mm | Hauteur (pouces) | 8.8582 inch |
| Largeur | 10.2 mm | Largeur (pouces) | 0.4016 inch |
| Poids net | 53.35 g | | |

Températures

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 125 °C |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|------|
| Matériau de base | Polycarbonate | Couleur | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| Version | pour rails profilés | Nombre d'étages | 16 |
| Nombre de points de contact par étage | 2 | Barrette de liaison équipée | TS 35 x 15 |

Généralités

| | |
|-----------------------------|------------|
| Barrette de liaison équipée | TS 35 x 15 |
|-----------------------------|------------|

Raccordement (raccordement nominal)

| | |
|--------------------|----|
| Nombre de raccords | 32 |
|--------------------|----|