H35,0/32 S BE




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration







- Guide d'introduction en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

Pour conducteurs de 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20-7)

Matériau : E-Cu, étain zingué

Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, beige		
Référence	<u>1418340000</u>		
Туре	H35,0/32 S BE		
GTIN (EAN)	4050118221725		
Qté.	50 Pièce		
Emballage	en vrac		

Niveau du catalogue / Dessins

H35,0/32 S BE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21 mm

Weidmueller

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments	c UL us			
ROHS	Conforme	===		
UL File Number Search	Site Web UL			
Certificat Nº (UR)	E354986			
Nº de certificat (cULus)	E499744			
Dimensions et poids				
Poids net	2.02 g			
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	0,1 % en poids		
Classifications				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniques	ues			
Description de l'article	Embouts avec collerette plastique, taille spéciale, couleur beige	Version	Norme	
Embouts				
B: \:\:	. (D4)0.0) 10	
Diamètre de la surface des contac		Longueur de la surface des contacts (L2		
Diamètre de la collerette (D2)	12.7 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)		
L1 en mm	32.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 2		

Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.2 mm

Section de raccordement du conducteur 35 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

AWG, max.

Couleur

Longueur de dénudage

H35,0/32 S BE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

