Fiche de données

HDC MF 24B FA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Informations générales de commande

Frame	
<u>1429070000</u>	
HDC MF 24B FA	
4050118233520	
1 Pièce	
	1429070000 HDC MF 24B FA 4050118233520

Niveau du catalogue / Dessins

HDC MF 24B FA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	and the second		
	0		
	C THE US		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat № (cURus)	E92202		
Dimensions et poids			
Dueferederin	37.35 mm	Due for days (naves a)	1.4705 inch
Profondeur	37.35 mm 36.4 mm	Profondeur (pouces)	1.4705 inch
Hauteur	36.4 mm 111 mm	Hauteur (pouces)	4.3701 inch
Largeur Poids net	97.1 g	Largeur (pouces)	4.3701 Inch
roids Het	97.1 g		
Températures			
Température limite	-40 °C 125 °C		
Temperature iiiiiite	-40 C 120 C		
Conformité environnementa	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-	82eae491b46a	
Caractéristiques du raccord	ement PE		
Type de raccordement PE	Raccordement vissé	Section de raccordement du conducteu max.	ir, 10 mm²
Section de raccordement du conduct min.	teur,0.5 mm²	Couple de serrage, max., raccordement PE	1.2 Nm
Caractéristiques générales			
Taille de construction	8	Cycles d'enfichage	≥ 500
Matériau de base	Zinc injecté sous pression	Série	ModuPlug
Nombre d'emplacements	6		
Classifications			
ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-00
	L1 77 02 00	EGE 100 12.0	2, 7+02-0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Niveau du catalogue / Dessins

ECLASS 14.0

27-44-02-92

27-44-02-92

HDC MF 24B FA




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins







HDC MF 24B FA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Étrier de blindage



En plus des connecteurs industriels étanches, RockStar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facilitant le câblage de vos installation ; comprenant systèmes de codage, étriers de blindage, plaques de protection et joints de remplacement.

Informations générales de commande

Туре	HDC MSL24	Version
Référence	<u>1435440000</u>	Shield clamp
GTIN (EAN)	4050118240009	
Qté.	1 ST	

Divers



En plus des connecteurs industriels étanches, RockStar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facilitant le câblage de vos installation ; comprenant systèmes de codage, étriers de blindage, plaques de protection et joints de remplacement.

Informations générales de commande

Туре	HDC MF CA16 PE	Version	
Référence	<u>1480940000</u>	PE extension	
GTIN (EAN)	4050118289657		
Qté.	10 ST		
Type	HDC MF FIXING	Version	
	HDC MF FIXING 1480290000	Version Transport lock	

HDC ModuPlug



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts. Ainsi que des codages pour les inserts.

Niveau du catalogue / Dessins 4

Fiche de données

HDC MF 24B FA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	HDC CM GUIDING PIN	Version
Référence	1202660000	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Accessoires
GTIN (EAN)	4032248985258	
Qté.	100 ST	
Туре	HDC CM GUIDING SOCKET	Version
Type Référence	HDC CM GUIDING SOCKET 1202670000	Version Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Accessoires
• •		

Niveau du catalogue / Dessins 5