

## CB 290/4,5 NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

### Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 4,5 x 290 mm, Polyamide 66, 220 N
Référence	<a href="#">1278900000</a>
Type	CB 290/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008 190094423
Qté.	4000 Pièce

## CB 290/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (UR)	E317499

## Dimensions et poids

Profondeur	1.4 mm	Profondeur (pouces)	0.0551 inch
Hauteur	290 mm	Hauteur (pouces)	11.4173 inch
Largeur	4.5 mm	Largeur (pouces)	0.1772 inch
Poids net	1.9 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

## Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	80 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	220 N	Diamètre de faisceau, max	78 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	49 lbf	Diamètre faisceau, min	3.5 mm

## Note importante

Informations sur le produit	<p>Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 40</p> <p>Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100</p> <p>Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.</p>
-----------------------------	---

## Fiche de données

**CB 290/4,5 NC**

## Dessins

