

ETA 1180 01 3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Version | Fusible pour courant faible, 3 A |
| Référence | 1278990000 |
| Type | ETA 1180 01 3A |
| GTIN (EAN) | 4050118091298 |
| Qté. | 5 Pièce |

ETA 1180 01 3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 52.3 mm | Profondeur (pouces) | 2.0591 inch |
| Hauteur | 24.4 mm | Hauteur (pouces) | 0.9606 inch |
| Largeur | 8.2 mm | Largeur (pouces) | 0.3228 inch |
| Poids net | 10.3 g | | |

Températures

| | |
|----------------------|---------------|
| Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de montage | enfiché |
|------------------------|----------------|-----------------|---------|

Caractéristiques des matériaux

| | |
|---------|------|
| Couleur | noir |
|---------|------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-----------------|
| Version | Elément fusible |
|---------|-----------------|

Caractéristiques nominales

| | | | |
|------------------|------|-----------------|-----|
| Tension nominale | 64 V | Courant nominal | 3 A |
|------------------|------|-----------------|-----|

Généralités

| | |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|