H0,5/14 OR SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration







- en vrac en sachet plastique
- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange		
Référence	<u>1476230000</u>		
Туре	H0,5/14 OR SP		
GTIN (EAN)	4050118283174		
Qté.	100 Pièce		

H0,5/14 OR SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmueller

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments	- T.			
	<i>8</i> 0			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Certificat № (UR)	E354986			
Dimensions et poids				
Poids net	0.02 g			
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniqu	ıes			
Description de l'article	Embouts isolés, couleur	Version	Norme	
Description de l'article	orange	VCISIOII	Nome	
Embouts				
D: \(\dot{\dot}\)	. (D4)4		. (1.0).0	
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1 mm		Longueur de la surface des contacts (L2)8 mm		
Diamètre de la collerette (D2)	2.6 mm	Epaisseur de la collerette plastique	' '	
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm		Longueur de dénudage	10 mm	

Section de raccordement du conducteur 0.5 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

Couleur

H0,5/14 OR SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

