

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Seulement pour l'Europe



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Mounting tool |
| Référence | 1479120000 |
| Type | DMS PRO |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 |
| Qté. | 1 Pièce |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 46 mm | Profondeur (pouces) | 1.811 inch |
| Hauteur | 134 mm | Hauteur (pouces) | 5.2756 inch |
| Largeur | 276 mm | Largeur (pouces) | 10.8661 inch |
| Longueur | 46 mm | Longueur (pouces) | 1.811 inch |
| Poids net | 480 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001395 | ETIM 9.0 | EC001395 |
| ETIM 10.0 | EC001395 | ECLASS 14.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-05-08-90 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Visseuse électrique dynamométrique avec emmanchement 1/4" |
|--------------------------|---|

Outils à couper

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Réglage du couple, max. | 2.83 Nm | Réglage du couple, min. | 0.36 Nm |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|

Tournevis électrique

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Chargeur - sortie | DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max. | Chargeur - entrée | AC 220-240V~50-60Hz 30W |
| Ralenti | 200 u. 600 min-1 | Poids | 500 g |
| Tension nominale | 3.6 V | Logement embout | 1/4" DIN 3126 forme E6,3 |
| Réglage du couple, max. | 2.83 Nm | Réglage du couple, min. | 0.36 Nm |
| Batterie - pile | Batterie Lithium-Ion | Tension d#92accumulation | 3.6 V |
| Couple de serrage max. | 3 Nm | | |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins


Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation



DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type | BIT E6,3 0,5X3,0X70 | Version |
| Référence | 9024000000 | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852634 | |
| Qté. | 5 ST | |
| Type | BIT E6,3 0,6X3,5X70 | Version |
| Référence | 9024020000 | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852627 | |
| Qté. | 5 ST | |
| Type | BIT E6,3 0,8X4,0X70 | Version |
| Référence | 9024030000 | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852658 | |
| Qté. | 5 ST | |
| Type | BIT E6,3 1,0X5,5X70 | Version |
| Référence | 9024040000 | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852665 | |
| Qté. | 5 ST | |

Embouts E6,3 - cruciformes Philips / Recess

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts cruciformes type Phillips-Recess PH/DIN 5260, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type | BIT E6,3 PH1X70 | Version |
| Référence | 9024080000 | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190870744 | |
| Qté. | 5 ST | |
| Type | BIT E6,3 PH2X70 | Version |
| Référence | 9024090000 | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190870720 | |
| Qté. | 5 ST | |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts E6,3 - cruciformes Pozidriv / Supadriv

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts cruciformes type Pozidrive PZ/DIN 5262, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type | BIT E6,3 PZ1X70 | Version | |
| Référence | 9024100000 | Accessoires, Insert de tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4008190870713 | | |
| Qté. | 5 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type | BIT E6,3 PZ2X70 | Version | |
| Référence | 9024110000 | Accessoires, Insert de tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4008190870706 | | |
| Qté. | 5 ST | | |

Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type | BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39 | Version | |
| Référence | 9025590000 | Accessoires, Insert de tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4008190151935 | | |
| Qté. | 10 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type | BIT E6,3 0,4X2,5X70 | Version | |
| Référence | 9202750000 | Accessoires, Insert de tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4032248504725 | | |
| Qté. | 5 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type | BIT E6,3 1,2X6,5X70 | Version | |
| Référence | 9202740000 | Accessoires, Insert de tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4032248504718 | | |
| Qté. | 5 ST | | |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Assortiment d'embouts E6,3

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Type | BIT-BOX WI DMS 3 | Version | |
| Référence | 9024970000 | Accessoires, Outils de montage | |
| GTIN (EAN) | 4032248068067 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

DMS PRO



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| Type | AKKU DMS PRO | Version | |
| Référence | 1479110000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118348712 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

DMS 3



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | LG DMS PRO/ DMS 3 | Version | |
| Référence | 9007460000 | DMS 3, 90 % à 3x 500 V AC / > 91 % à 3 x 400 V AC | |
| GTIN (EAN) | 4008190404970 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

DMS PRO



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| Type | DMS PRO SET | Version | |
| Référence | 1479090000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118286786 | | |
| Qté. | 1 ST | | |