

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
Référence	<u>1491420000</u>
Туре	KSI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118300994
Qté.	100 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme	

Dimensions et poids

Poids net	1.64 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Raccordements

naccordenients			
Section de raccordement du conduc max.	teur,6 mm²	Section de raccordement du conduc min.	teur,4 mm²
Section de raccordement du conduc	teur 6 mm²	Isolation	présente, PC
Matériau/plastique	PC	Longueur 1 (I1)	27 mm
Couleur d'identification	jaune	Diamètre intérieur de la tige (d1)	3.6 mm
Longueur 2 (I2)	11 mm	Diamètre extérieur de la tige (d3)	2.8 mm
Diamètre intérieur du tunnel (d4)	6.4 mm		

Niveau du catalogue / Dessins




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Туре	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Туре	CTI 6 G	Version
Type Référence	CTI 6 G 9202850000	Version Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 6mm²,

Niveau du catalogue / Dessins 4