

## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

### Informations générales de commande

Version	Module factice, Nombre de pôles: 0, Sans contacts, Emplacements d'enfichage nécessaires: 0.5
Référence	<a href="#">1429040000</a>
Type	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
Qté.	1 Pièce

## HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1.3386 inch
Hauteur	20.6 mm	Hauteur (pouces)	0.811 inch
Largeur	7.15 mm	Largeur (pouces)	0.2815 inch
Poids net	2.58 g		

## Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

## Caractéristiques générales



Nombre de pôles	0	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Sans contacts
Degré de pollution	3	Matériau de base	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate
Série	ModuPlug	Emplacements d'enfichage nécessaires	0.5

**HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Pièces opposées

### Modules électriques



#### Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

### Informations générales de commande

Type	HDC MDU	Version	
Référence	<a href="#">1429040000</a>	Module factice, Nombre de pôles: 0, Sans contacts, Emplacements	
GTIN (EAN)	4050118233421	d'enfichage nécessaires: 0.5	
Qté.	1 ST		