HDC MHP100 M 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

| Version | Mâle, argent, 35 mm² |
|------------|----------------------|
| Référence | <u>1435780000</u> |
| Туре | HDC MHP100 M 35 |
| GTIN (EAN) | 4050118240672 |
| Qté. | 10 Pièce |

HDC MHP100 M 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | Agr | ém | ent | S |
|--|-----|----|-----|---|
|--|-----|----|-----|---|

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 16.95 g

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Exemption RoHS (le cas échéant/ | 6c |
| connue) | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

Caractéristiques générales

| Diamètre du contact mâle Ø | 6.55 mm | Longueur de dénudage, raccordement nominal | 19 mm |
|---|-----------------------|--|-----------|
| Type de raccordement | Raccordement à sertir | Version insert | MHP |
| Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² | | Surface | argent |
| max. | | | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 | Type | Mâle |
| Matériau de base | Alliage de cuivre | Contacts | décolleté |
| Section de raccordement de conde | ucteur 35 mm² | | |

Niveau du catalogue / Dessins

HDC MHP100 M 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge :
 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| Туре | EPG 45 | Version |
|------------|-------------------|---|
| Référence | <u>1500830000</u> | Presse, 6mm², 150mm², Sertissage hexagonal, Sertissage WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale |
| Qté. | 1 ST | |

... pour cosses à sertir (selon DIN 46235)



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| Туре | ES EPG 45 HEX 16/35 | Version | |
|------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Référence | <u>1500950000</u> | 35mm², Sertissage hexagonal | |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

Date de création 31.10.2025 02:29:29 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 3