

## KWN-M4/-4 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Version	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">1495300000</a>
Type	KWN-M4/-4 90
GTIN (EAN)	4050118305081
Qté.	100 Pièce

## KWN-M4/-4 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	2.49 g
-----------	--------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

## Caractéristiques techniques

Version	Série Euro 90°
---------	----------------

## Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> max.	Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> min.	Isolation	non disponible
Section de raccordement du conducteur 4 mm <sup>2</sup>		Couleur d'identification	Aucun
Perçage	M 4	Diamètre extérieur de la tige (d3)	5 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	3 mm	Longueur de raccordement (l)	9.5 mm
Longueur de la tige (a)	7 mm	Largeur de la bride (b)	8.5 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	4.3 mm		

**KWN-M4/-4 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

