

## POWERSTRIPPER AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

### Informations générales de commande

Version	Outils, Machine automatique à dénuder
Référence	<a href="#">1534740000</a>
Type	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2025-12-30T00:00:00+01:00

## POWERSTRIPPER AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	230 mm	Profondeur (pouces)	9.0551 inch
Hauteur	520 mm	Hauteur (pouces)	20.4724 inch
Largeur	254 mm	Largeur (pouces)	10 inch
Poids net	17000 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

### Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

### Machines automatiques à dénuder

Entraînement	Électro-pneumatique	Cadence	env. 3 s
Longueur de retrait	20 - 120 mm	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Longueur de démontage max.	120 mm
Zone de démontage max.	11.90	Longueur d'introduction	80 mm
Longueur de démontage min.	25 mm	Zone de démontage min.	3.5 mm

**Dessins**




## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

## Informations générales de commande

Type	AIMESA VRM 0,55	Version
Référence	<a href="#">2007320000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392685	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 0,78	Version
Référence	<a href="#">2007330000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392692	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 1,13	Version
Référence	<a href="#">2007340000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392814	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 1,65	Version
Référence	<a href="#">2007350000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392746	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 2,09	Version
Référence	<a href="#">1120920000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4032248901869	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 2,53	Version
Référence	<a href="#">2007360000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392562	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 3,01	Version
Référence	<a href="#">2007370000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392555	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 3,49	Version
Référence	<a href="#">2007380000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 4,37	Version
Référence	<a href="#">2007390000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392807	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 6,20	Version
Référence	<a href="#">1120910000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4032248901920	
Qté.	1 ST	

## POWERSTRIPPER AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	4-FOLD BLADE PS AM 12	Version
Référence	<a href="#">2819820000</a>	Machines automatiques, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4064675343363	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 0,55	Version
Référence	<a href="#">2007320000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392685	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 0,78	Version
Référence	<a href="#">2007330000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392692	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 1,13	Version
Référence	<a href="#">2007340000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392814	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 1,65	Version
Référence	<a href="#">2007350000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392746	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 2,09	Version
Référence	<a href="#">1120920000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4032248901869	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 2,53	Version
Référence	<a href="#">2007360000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392562	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 3,01	Version
Référence	<a href="#">2007370000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392555	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 3,49	Version
Référence	<a href="#">2007380000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 4,37	Version
Référence	<a href="#">2007390000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392807	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 6,20	Version
Référence	<a href="#">1120910000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4032248901920	
Qté.	1 ST	
Type	4-FOLD BLADE PS AM 12	Version
Référence	<a href="#">2819820000</a>	Machines automatiques, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4064675343363	
Qté.	1 ST	