

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6 Roto L, Plage de sertissage, min.: 0.5, Couleur: Weidmueller
Référence	1470940000
Type	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1592.8 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Pince à sertir	PZ 6 Roto L
Couleur	Weidmueller	Nombre d'AEH	4250 pcs.

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 6 ROTO L	Version	
Référence	1444050000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 6mm ² ,	
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal	
Qté.	1 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR	Version	
Référence	0690700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange	
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/14 W	Version	
Référence	0462900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008190033248		
Qté.	500 ST		
Type	H1,0/14 GE	Version	
Référence	0463000000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190024697		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/14 R	Version	
Référence	0463100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190065089		
Qté.	500 ST		
Type	H2,5/15D BL	Version	
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Qté.	500 ST		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18 GR SV	Version	
Référence	9026010000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190117382		
Qté.	250 ST		

Section nominale du conducteur 6,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version	
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qté.	100 ST		

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version	
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qté.	1 ST		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qté.	100 ST	
Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qté.	1 ST	