

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Set
Référence	1543680000
Type	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
Qté.	1 Pièce

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	134 mm	Profondeur (pouces)	5.2756 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2.6378 inch
Poids net	493.15 g		

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement
 Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
 SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques générales

Type de produit	Set
Degré de protection	IP65, fermé
Structure du matériau	Zinc injecté sous pression
Couvercle du matériau	Polycarbonate PC
Produit de référence	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-IP-PWB/2ST , IE-FC-I-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC
Produit de référence	Cardinalité 1
	Référence IE-FC-SFP-KEY2
	Cardinalité 1
	Référence IE-FC-IP-PWB/2ST
	Cardinalité 1
	Référence IE-FC-I-PWB-DE
	Cardinalité 1
	Référence IE-BI-USB-A
	Cardinalité 1
	Référence IE-BI-RJ45-C
	Cardinalité 1
	Référence IE-FC-PWPC

Données techniques

Impression Incl. la plaquette fixe : « Pour maintenance » Plaque d'insert 2x Données, 1x Puissance, Non blindé

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Cadre	uniquement », « USB », « Ethernet », « 230 V AC » Couvercle plastique, Verrouillable avec une clé	Tension nominale pour connecteur femelle	250 V
Inserts pour puissance	Femelle DE	Inserts pour données	USB 2.0 A/A, Prolongateur RJ45 Cat.6A
Courant nominal pour connecteur femelle	16 A		

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
----------------------------	------------

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

