H1,5/14D SW SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration







- Guide d'introduction en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105°C
- Sur demande, le guide d'introduction peut être réalisé en matériau difficilement inflammabe Pour conducteurs 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM) Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 4

Informations générales de commande

	<u>'</u>
Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
Référence	<u>1476330000</u>
Туре	H1,5/14D SW SP
GTIN (EAN)	4050118283075
Qté.	100 Pièce

H1,5/14D SW SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

DIN

Caractéristiques techniques

Agréments	<u> </u>			
Agréments	- T.			
	<i>7</i> 0			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Certificat № (UR)	E354986			
Dimensions et poids				
Poids net	0.12 g			
Conformité environneme	ntale du produit		,	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniqu	ıes		,	
Description de l'article	Embouts isolés, couleur	Version	Norme	
Description de l'article	noire	version	Norme	
Embouts				
D: \(\dot{\dot}\)	. (D4)4.7			
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.7 mm		Longueur de la surface des contacts (L2)8 mm		
Diamètre de la collerette (D2)	3.5 mm	Epaisseur de la collerette plastiq	. , ,	
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm		Longueur de dénudage	10 mm	

Section de raccordement du conducteur 1.5 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

Couleur

H1,5/14D SW SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

