

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Commandes sur demande
uniquement**



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	1476920000
Type	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Qté.	1 Pièce

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	420 mm	Profondeur (pouces)	16.5354 inch
Hauteur	425 mm	Hauteur (pouces)	16.7323 inch
Largeur	470 mm	Largeur (pouces)	18.5039 inch
Poids net	38000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,34 - 4 mm ² (~ AWG 22 - 12)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Sertissage	Quadrocrimp
Section de l'embout, max.	4 mm ²	Section de l'embout, min.	0,34 mm ²
Longueur de sertissage	6/8/10/12 mm	Consommables	Cosses non fixées, avec isolants
Longueur embout	12/14/16/18 mm	Raccordement air comprimé	5 bar
Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz		

Dessins



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	SOT 1,0 CA 100-2.5	Version
Référence	1477050000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283877	
Qté.	1 ST	
Type	SOT 2,5 CA 100-2.5	Version
Référence	1477040000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283860	
Qté.	1 ST	
Type	URS 0.34 CA 100-2.5	Version
Référence	1550340000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118357110	
Qté.	1 ST	
Type	URS 4.0 CA 100-2.5	Version
Référence	1550250000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356946	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Version
Référence	1476900000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283655	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 0,5 CA 100-2.5	Version
Référence	1476850000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283709	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Version
Référence	1476870000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283723	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Version
Référence	1476880000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283587	
Qté.	1 ST	
Type	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Version
Référence	1476890000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283747	
Qté.	1 ST	
Type	LIFI 1,0 CA 100-2.5	Version
Référence	1550370000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356878	
Qté.	1 ST	

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Version
Référence	1550350000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356861	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA V	Version
Référence	9050180000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190343378	
Qté.	1 ST	