WAP WDU1.5/BLZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

Informations générales de commande

| Version | Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 45.4 mm, Largeur: 2.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Non |
|------------|---|
| Référence | <u>1577330000</u> |
| Туре | WAP WDU1.5/BLZ |
| GTIN (EAN) | 4008190127046 |
| Qté. | 50 Pièce |

Niveau du catalogue / Dessins

WAP WDU1.5/BLZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| ROHS | Conforme | | |
|---|---|---|------------------------|
| Dimensions et poids | | | |
| Profondeur | 37 mm | Profondeur (pouces) | 1.4567 inch |
| Hauteur | 45.4 mm | Hauteur (pouces) | 1.7874 inch |
| Largeur | 2.5 mm | Largeur (pouces) | 0.0984 inch |
| Poids net | 1.81 g | | |
| Températures | | | |
| Température de stockage | -25 °C55 °C | Température ambiante | -5 °C40 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C |
| Conformité environnemental | e du produit | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.017 kg CO2eq. | | |
| Classifications | | | |
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 | ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
| Autres caractéristiques techr | niques | | |
| | | | |
| enclipsable | Non | Instruction de montage | Passage, Montage direc |
| Caractéristiques des matéria | ux | | |
| Matériau de base | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |
| Caractéristiques du système | | | |
| Version | Plaque d'extrémité | | |
| Généralités | | | |
| | | | |

Niveau du catalogue / Dessins 2