

**VRSTI/4,0-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cosses rondes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Version             | Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune |
| Référence           | <b>1492060000</b>   |
| Type                | VRSTI/4,0-6,0   |
| GTIN (EAN)          | 4050118301885   |
| Qté.                | 100 Pièce   |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                     |
| Disponible jusqu'à  | 2026-03-31T00:00:00+02:00   |

**VRSTI/4,0-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 1.68 g |
|-----------|--------|

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
|---------------------------|-------------------------|

|  |    |
|--|----|
| Exemption RoHS (le cas échéant/<br>connue) | 6c |
|--|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |
|------|--------------------------------------|

**Classifications**

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001059 |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001059 |
|-----------|----------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |
|-------------|-------------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001059 |
|----------|----------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
|-------------|-------------|

**Raccordements**

|  |  |
|--|--|
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup><br>max. | Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup><br>min. |
|--|--|

|   |           |
|---|-----------|
| Section de raccordement du conducteur 6 mm <sup>2</sup> | Isolation |
|---|-----------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Matériau/plastique | PVC |
|--------------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Couleur d'identification | jaune |
|--------------------------|-------|

|                |      |
|----------------|------|
| Ø broche/prise | 5 mm |
|----------------|------|


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Longueur 1 (l1) | 24 mm |
|-----------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Longueur 2 (l2) | 8.5 mm |
|-----------------|--------|

**VRSTI/4,0-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**VRSTI/4,0-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Crimping tools**

Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

**Informations générales de commande**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | CTI 6                      | Version  |
| Référence  | <a href="#">9006120000</a> | Presse, Pince à sertir les contacts, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6 G                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">9202850000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,        |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | Sertissage ovale, Sertissage parallèle   |
| Qté.       | 1 ST                       |  |