

PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire



Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Repérage d'’équipements et appareillages, Repérage d'’équipements et appareillages, 11 x 28 mm, jaune |
| Référence | 1686190000 |
| Type | PAGETAB 28/11 |
| GTIN (EAN) | 4008190492601 |
| Qté. | 25 Pièce |

PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.08 mm | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur | 11 mm | Hauteur (pouces) | 0.4331 inch |
| Largeur | 28 mm | Largeur (pouces) | 1.1024 inch |
| Poids net | 10 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -29...93 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Caractéristiques générales

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--|--|
| Adhésif | Acrylcopolymère permanent | | | | |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | | | | |
| Nombre par feuille | 125 | | | | |
| Version | autoadhésif | | | | |
| Largeur | 28 mm | | | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 93 °C | | | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -29 °C | | | | |
| Couleur | jaune | | | | |
| Matériau de base | Tissu, avec couche acrylique | | | | |
| Caractères imprimés | sans | | | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 3125 | | | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Feuille d'étiquettes | | | |
| | Nombre de combinaisons par unité d'emballage | 25 | | | |
| | Nombre de repérages par combinaison | 125 | | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label sheet = 125 Device markers | | | | |
| plage de température d'utilisation | -29...93 °C | | | | |
| Contact | Neutre | | | | |

PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

