


MARKO-C.200X200X200 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Repérage d'’équipements et appareillages, Repérage d'’équipements et appareillages, 200 x 200 mm, jaune
Référence	1700560001
Type	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896225
Qté.	10 Pièce

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.05 mm	Profondeur (pouces)	0.002 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7.874 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	10.2 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-29...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylcopolymère permanent				
Couleur du matériau selon code couleurs	4				
Version	autoadhésif				
Largeur	200 mm				
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C				
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C				
Couleur	jaune				
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique				
Couleur d'impression	noir				
Caractères imprimés	Symboles				
Nombre de repérages par unité d'emballage	10				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes			
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10			
	Nombre de repérages par combinaison	1			
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 1 Device markers				
plage de température d'utilisation	-29...80 °C				
Contact	Éclair en triangle				

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

