## EA-RING MS/M 20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Similaire à l'illustration







Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

#### Informations générales de commande

Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 20, Laiton, nickelé
Référence	<u>1736490000</u>
Туре	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008190963590
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## EA-RING MS/M 20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agr	ém	ents
-----	----	------

ROHS	Conforme		
Dimensions et poi	ds		
Hauteur	53.8 mm	Hauteur (pouces)	2.1181 inch
Longueur	53.8 mm	Longueur (pouces)	2.1181 inch
Poids net	6.95 g		

#### **Températures**

Température de fonctionnement

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

### Classifications

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

#### Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	28.6 mm	Epaisseur	1.50 mm
Presse-étoupe	M 20	Matériau de base	Laiton, nickelé
Filetage (extérieur)	M 20	Diamètre interne D2	7.00 mm
Mesure intérieure d'écart B	33.00 mm	Mesure extérieure de largeur C	13.00 mm

#### Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e II, II 2 GD, EEx d II

Niveau du catalogue / Dessins

## EA-RING MS/M 20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins

