

## KSW 4 < 100MM SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les bandes de repérage KSW sont utilisées pour identifier les connecteurs débrochables multipolaires de circuit imprimé. Les utilisateurs peuvent les imprimer individuellement - en choisissant librement le pas.

- Marquage résistant aux frottements
- Largeurs de bande 2,5 mm et 4 mm
- Coller - terminé
- Adhérence optimale
- Sans PVC

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | KSW, Terminal marker, 4 x 100 mm, Pas en mm (P): 100.00 Weidmueller, blanc |
| Référence  | <a href="#">1629930000</a>   |
| Type       | KSW 4 < 100MM SDR  |
| GTIN (EAN) | 4008 190202835   |
| Qté.       | 1 Pièce  |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 4 mm   | Hauteur (pouces) | 0.1575 inch |
| Largeur   | 100 mm | Largeur (pouces) | 3.937 inch  |
| Poids net | 1.02 g |                  |             |

### Températures

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| plage de température d'utilisation | 150 °C |
|------------------------------------|--------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

### Caractéristiques générales

|  |                         |                             |                     |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Adhésif                                  | Acrylate                | Orientation de l'impression | horizontal          |
| Nombre par feuille                       | 20                      | Procédé d'impression        | Transfert thermique |
| Version                                  | autoadhésif             | Largeur                     | 100 mm              |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C                  | Couleur                     | blanc               |
| Matériau de base                         | Polyester, sans PVC     | Couleur d'impression        | noir                |
| Caractères imprimés                      | selon demande du client | imprimante compatible       |                     |
| plage de température d'utilisation       | 150 °C                  | Application / fabricant     | Weidmueller         |
| Contact                                  | Impression spéciale     |                             |                     |