

## ZAD ZT/ZPS2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

### Informations générales de commande

Version	Série Z, Plaque de protection, jaune, 4.2 mm
Référence	<a href="#">1861030000</a>
Type	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
Qté.	25 Pièce

## ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	8.7 mm	Profondeur (pouces)	0.3425 inch
Hauteur	13.7 mm	Hauteur (pouces)	0.5394 inch
Largeur	4.2 mm	Largeur (pouces)	0.1654 inch
Poids net	0.32 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui	Type de fixation	enfiché
Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66 GF 30	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

## Caractéristiques du système

Version	Plaque de protection
---------	----------------------

## Dimensions

Pas en mm (P)	5.00 mm
---------------	---------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------