

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | ClipCard, Accessoires, 15 x 60 mm, transparent |
| Référence | 1888280000 |
| Type | STR CC 15/60 TRANSPARENT |
| GTIN (EAN) | 4032248494156 |
| Qté. | 40 Pièce |

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.0197 inch |
| Hauteur | 15 mm | Hauteur (pouces) | 0.5906 inch |
| Largeur | 60 mm | Largeur (pouces) | 2.3622 inch |
| Poids net | 0.51 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -20...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|
| Version | autoadhésif | | |
| Largeur | 60 mm | | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -20 °C | | |
| Couleur | transparent | | |
| Halogène | Non | | |
| Matériau de base | PVC | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | MultiCard | |
| Industries recommandées | Machines | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Accessories | | |
| plage de température d'utilisation | -20...80 °C | | |

Repérage d'équipements et appareillages

| | |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

