

SCREWTY- M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cable gland tool for moulded M8 cables |
| Référence | 1900010000 |
| Type | SCREWTY- M8 |
| GTIN (EAN) | 4032248375844 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Emballage | Carton |

SCREWTY- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Largeur | 27.4 mm | Largeur (pouces) | 1.0787 inch |
| Longueur | 220 mm | Longueur (pouces) | 8.6614 inch |
| Poids net | 167 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Outil pour presse-étoupes pour répartiteurs SAI taille M8 |
|--------------------------|---|

Note importante

| | |
|-----------------------------|--|
| Informations sur le produit | Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"> • Poignée standard 1/4 pouce • Fixation M8 pour lignes moulées |
|-----------------------------|--|