## **SCREWTY-M12F**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

## Informations générales de commande

	<u>'</u>
Version	Cable gland tool for M12 connectors
Référence	<u>1900020000</u>
Туре	SCREWTY- M12 F
GTIN (EAN)	4032248375851
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

1

Niveau du catalogue / Dessins

# **SCREWTY-M12F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

# **Dimensions et poids**

Largeur	38.2 mm	Largeur (pouces)	1.5039 inch
Longueur	220 mm	Longueur (pouces)	8.6614 inch
Poids net	147.4 g		

# Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

# Caractéristiques techniques

resse-étoupes teurs SAI taille

# **Note importante**

Informations sur le produit	Livraison avec :
	<ul> <li>Poignée standard 1/4 pouce</li> <li>Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li> </ul>

Niveau du catalogue / Dessins