PAGETAB 56/22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 22 x 56 mm, jaune
Référence	<u>1686210000</u>
Туре	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
Qté.	25 Pièce

PAGETAB 56/22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

Αa	rém	ents

ROHS

Dimensions et poids			
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0.8661 inch
Largeur	56 mm	Largeur (pouces)	2.2047 inch
Poids net	11.24 a		

Températures

plage de température d'utilisation -29...93 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

A -II- 4 -:4	A		
Adhésif	Acrylcopolymère permanent		
Couleur du matériau selon code	4		
couleurs			
Nombre par feuille	24		
Version	autoadhésif		
Largeur	56 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	93 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C		
Couleur	jaune		
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité	600		
d'emballage			
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 25		
	Nombre de repérages par combinaison	24	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 24 Device markers		
plage de température d'utilisation	-2993 °C		
Contact	Neutre		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

PAGETAB 56/22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



