

CBH 19/19 BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fixation de câbles ou de faisceaux avec des attaches dans les armoires et les coffrets électriques.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Colliers de serrage, 19 x 19 mm, Plastique, 80 N |
| Référence | 1697950000 |
| Type | CBH 19/19 BK |
| GTIN (EAN) | 4008 190883027 |
| Qté. | 7500 Pièce |

CBH 19/19 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 2 mm | Profondeur (pouces) | 0.0787 inch |
| Hauteur | 19 mm | Hauteur (pouces) | 0.748 inch |
| Largeur | 19 mm | Largeur (pouces) | 0.748 inch |
| Longueur | 2 mm | Longueur (pouces) | 0.0787 inch |
| Poids net | 0.7 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000449 | ETIM 9.0 | EC000449 |
| ETIM 10.0 | EC000449 | ECLASS 14.0 | 23-15-25-22 |
| ECLASS 15.0 | 23-15-25-22 | | |

Matériel d'installation

| | | | |
|--|-----------|--|-------------|
| Largeur max. du faisceau de câbles | 3.6 mm | Résistant aux UV | Oui |
| Réouvrable | Non | Version | autoadhésif |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Plage de température d'utilisation, max. | 60 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Halogène | Non |
| Matériau de base | Plastique | Tenue à la traction | 80 N |
| Tenue à la traction (force de la livre) | 18 lbf | Diamètre du trou de fixation | 4.1 mm |

Note importante

Informations sur le produit
 Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 75
 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100
 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

CBH 19/19 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté

