### **SKMU PG21-K GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

#### Informations générales de commande

Version	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Référence	<u>1698220000</u>
Туре	SKMU PG21-K GR
GTIN (EAN)	4008190884758
Qté.	100 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

### **SKMU PG21-K GR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

|--|

Agréments



ROHS Conforme

### **Dimensions et poids**

Hauteur	7 mm	Hauteur (pouces)	0.2756 inch
Poids net	4.1 a		

### **Températures**

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

### Caractéristiques générales

Silicone	Non	Diamètre extérieur	41.58 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Pas de vis	1.59 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	36 mm
Epaisseur	7.00 mm	Presse-étoupe	PG 21
Matériau de base	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Filetage (extérieur)	PG 21
Filetage (intérieur)	PG 21	Longueur du filetage	7 mm

Niveau du catalogue / Dessins

## **SKMU PG21-K GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**

