

**SCREWTY SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application  
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Outil pour presse-étoupes pour lignes et connecteurs M8, M12 |
| Référence  | <a href="#">1910000000</a>                                   |
| Type       | SCREWTY SET  |
| GTIN (EAN) | 4032248436842  |
| Qté.       | 1 Pièce  |
| Emballage  | Carton   |

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 190.08 g |
|-----------|----------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                             |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |

### Caractéristiques techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Outil de presse-étoupe<br>vissé pour câbles M8,<br>M12 et connecteurs |
|--------------------------|---|

### Note importante

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Informations sur le produit | Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignée standard 1/4 pouce</li> <li>• Fixation M8 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M8F pour connecteurs personnalisables</li> <li>• Fixation M12 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li> </ul> |
|-----------------------------|---|