SCREWTY SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Version	Cable gland tool for M8, M12 lines and connec-
	tors
Référence	<u>1910000000</u>
Туре	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

Niveau du catalogue / Dessins 1

SCREWTY SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

		poids

Poids net	190.08 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de presse-étoupe
	viccá nour câblec M8

M12 et connecteurs

Note importante

Informations sur le produit Livraison avec :

- Poignée standard 1/4 pouce
- Fixation M8 pour lignes moulées
- Fixation M8F pour connecteurs personnalisables
 Fixation M12 pour lignes moulées
- Fixation M12F pour connecteurs personnalisables

2 Niveau du catalogue / Dessins

SCREWTY SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de 26,2 $\pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

Informations générales de commande

 Type
 SCREWTY M23
 Version

 Référence
 1981560000
 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248677702

 Qté.
 1 ST

Screwty pour câbles surmoulés à codage K et L



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Туре	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Version
Référence	<u>2522710000</u>	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118534566	
Qté.	1 ST	
Туре	SCREWTY M12 K+L O.SD	Version
Type Référence	SCREWTY M12 K+L O.SD 2486610000	Version Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded

Date de création 05.11.2025 08:38:44 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 3