

SCREWTY SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Version	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Référence	191000000
Type	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	190.08 g
-----------	----------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de presse-étoupe vissé pour câbles M8, M12 et connecteurs
--------------------------	---

Note importante

Informations sur le produit	Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"> • Poignée standard 1/4 pouce • Fixation M8 pour lignes moulées • Fixation M8F pour connecteurs personnalisables • Fixation M12 pour lignes moulées • Fixation M12F pour connecteurs personnalisables
-----------------------------	---

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessoires

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de $26,2 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

Informations générales de commande

Type	SCREWTY M23	Version	
Référence	1981560000		Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702		
Qté.	1 ST		

Screwty pour câbles surmoulés à codage K et L



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Version	
Référence	2522710000		Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118534566		
Qté.	1 ST		
Type	SCREWTY M12 K+L O.SD	Version	
Référence	2486610000		Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118497403		
Qté.	1 ST		