



Les kits RockStar® se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe. Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs débrochables courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques, avec raccordement à vis ou PUSH IN.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version | RockStar® kits CIE-Connecteurs industriels étanches, Kit, HSB, Taille de construction: 6, Pôles: 6, Raccordement vissé, 400 V, 35 A, Aluminium injecté, PG 21 |
| Référence | 1724000000 |
| Type | HDC-KIT-HSB 06.500 |
| GTIN (EAN) | 4008190367770 |
| Qté. | 1 Pièce |

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 596.68 g

Températures

Température limite -40 °C ... 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté | Surface | Électrolaque |
| Degré de protection | IP65 | Série | HSB |
| Boîtiers CEM | Non | | |

Version

| | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Taille des entrées de câbles | PG 21 | Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 |
| Nombre d'entrées de câble latéralement | 1 | Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Version système de fermeture | Verrouillage latéral sur la partie inférieure | Taille de construction | 6 |
| Joint | NBR | Couleur (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 6 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Nombre de pôles | 6 | Type de raccordement PE | Raccordement vissé |
| Taille de construction | 6 | Presse-étoupe | PG 21 |
| Matériau de base | Aluminium injecté | Série | HSB |
| Tension nominale (DIN EN 61984) | 400 V | Courant nominal (DIN EN 61984) | 35 A |
| BG | 6 | | |

Caractéristiques techniques

Version

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Type de raccordement | Raccordement vissé | Taille de construction | 6 |
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max. | | Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min. | |
| Surface | Électrolaque | Couple de serrage max. contact principal | 1.5 Nm |
| Matériau de base | Aluminium injecté | Couple de serrage min. contact principal | 1.2 Nm |
| BG | 6 | | |

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

HDC COS



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
 Ainsi que des codages pour les inserts.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Type | HDC COS 16 | Version | |
| Référence | 1431000000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Système de codage | |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | | |
| Qté. | 1 ST | | |
| Type | HDC COS 24 | Version | |
| Référence | 1430900000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Système de codage | |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | | |
| Qté. | 1 ST | | |
| Type | HDC COS 32 | Version | |
| Référence | 1430800000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Système de codage | |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

SPB



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
 Ainsi que des codages pour les inserts.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Type | SPB-M 3 | Version | |
| Référence | 1203600000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Tige de blocage | |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | | |
| Qté. | 100 ST | | |