

## EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 25, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1736500000</a>
Type	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008190963606
Qté.	20 Pièce

**EA-RING MS/M 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Hauteur	61.5 mm	Hauteur (pouces)	2.4213 inch
Longueur	61.5 mm	Longueur (pouces)	2.4213 inch
Poids net	8.1 g		

**Températures**

Température de fonctionnement

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Caractéristiques générales**

Diamètre extérieur	34 mm	Epaisseur	1.50 mm
Presse-étoupe	M 25	Matériau de base	Laiton, nickelé
Filetage (extérieur)	M 25	Diamètre interne D2	10.50 mm
Mesure intérieure d'écart B	36.00 mm	Mesure extérieure de largeur C	17.00 mm

**Numéros de certificat du presse-étoupe**

Identification	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------------	----------------------------

## EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

