

MODUFLEX C-CR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le cadre de liaison est conçu pour la mise en place de modules ConCept simples. Les modules ConCept s'encliquettent d'une manière sûre et durable sur le cadre de liaison.

Les modules mâles et femelles ConCept à 3 à 20 pôles de même que les modules ConCept – Bus – avec le même nombre de pôles et dans la même version, se montent sur les cadres de liaison. Chaque module individuel peut être enfiché ou verrouillé séparément. Grâce à l'aide au déverrouillage / extraction en option, de même qu'à l'équerre de montage encliquetable, les cadres de liaison ModuFlex – C – et les modules mâles et femelles du système ConCept autorisent un nombre infini de combinaisons pour toutes les configurations de connecteurs enfichables dans la plage IP 20.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, MODUFLEX C, Cadre Modulflex C
Référence	1746060000
Type	MODUFLEX C-CR
GTIN (EAN)	4008190986476
Qté.	10 Pièce

MODUFLEX C-CR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	18 mm	Profondeur (pouces)	0.7087 inch
Hauteur	34 mm	Hauteur (pouces)	1.3386 inch
Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2.1654 inch
Poids net	16.2 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Module Pneumatique ConCept

Couleur	gris
---------	------

Caractéristiques générales

Couleur	gris	Type	autres
Matériau de base	Polycarbonate	Série	Cadre Modulflex C
Sans halogène	false	Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2	Oui

Dimensions

Largeur	55 mm
---------	-------

Version

Matériau de base	Polycarbonate
------------------	---------------

MODUFLEX C-CR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents visssés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusques dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	MOFU 35	Version
Référence	0495660000	Pied de montage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4008190048518	
Qté.	20 ST	