

## STR CC 15/27 TRANSPARENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | ClipCard, Accessoires, 15 x 27 mm, transparent |
| Référence  | <a href="#">1888290000</a>                     |
| Type       | STR CC 15/27 TRANSPARENT                       |
| GTIN (EAN) | 4032248494163                                  |
| Qté.       | 80 Pièce                                       |

## STR CC 15/27 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.0197 inch |
| Hauteur    | 15 mm  | Hauteur (pouces)    | 0.5906 inch |
| Largeur    | 27 mm  | Largeur (pouces)    | 1.063 inch  |
| Poids net  | 0.23 g |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -20...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|   |                           |           |  |
|---|---------------------------|-----------|--|
| Version                                   | autoadhésif               |           |  |
| Largeur                                   | 27 mm                     |           |  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | HB                        |           |  |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 80 °C                     |           |  |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -20 °C                    |           |  |
| Couleur                                   | transparent               |           |  |
| Halogène                                  | Non                       |           |  |
| Matériau de base                          | PVC                       |           |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement   | MultiCard |  |
| Industries recommandées                   | Machines                  |           |  |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Accessories |           |  |
| plage de température d'utilisation        | -20...80 °C               |           |  |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|