

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 44 mm, Largeur: 156 mm, Profondeur: 3 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent |
| Référence | 1898210000 |
| Type | MOPL K3 N FE |
| GTIN (EAN) | 4032248516797 |
| Qté. | 1 Pièce |

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|
| Profondeur | 3 mm | Profondeur (pouces) | 0.1181 inch |
| Hauteur | 44 mm | Hauteur (pouces) | 1.7323 inch |
| Largeur | 156 mm | Largeur (pouces) | 6.1417 inch |
| Cote de fixation hauteur | 22 mm | Cote de fixation largeur | 147.2 mm |
| Poids net | 71 g | | |

Températures

| |
|-------------------------------|
| Température de fonctionnement |
|-------------------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|--------|
| Résistance du matériau | 2 mm | Surface | zingué |
| Matériau de base | Tôle d'acier, zinguée | | |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| Résistance du matériau | 2 mm | Surface | zingué |
| Matériau de base | Tôle d'acier, zinguée | Cote de fixation largeur | 147.2 mm |
| Cote de fixation hauteur | 22 mm | | |

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

TS 15



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type | TS15X5 ST K3 | Version | |
| Référence | 8000003885 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118652512 | | |
| Qté. | 20 ST | | |

Rail profilé, TS 15, Largeur: 155 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé