

**SCREWTY SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application  
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

**Informations générales de commande**

Version	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Référence	<a href="#">191000000</a>
Type	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net	190.08 g
-----------	----------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de presse-étoupe vissé pour câbles M8, M12 et connecteurs
--------------------------	---

### Note importante

Informations sur le produit	Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignée standard 1/4 pouce</li> <li>• Fixation M8 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M8F pour connecteurs personnalisables</li> <li>• Fixation M12 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li> </ul>
-----------------------------	---

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de  $26,2 \pm 0,3$  mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

#### Informations générales de commande

Type	SCREWTY M23	Version	
Référence	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors	
GTIN (EAN)	4032248677702		
Qté.	1 ST		

### Screwty pour câbles surmoulés à codage K et L



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

#### Informations générales de commande

Type	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Version	
Référence	<a href="#">2522710000</a>	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded	
GTIN (EAN)	4050118534566		
Qté.	1 ST		
Type	SCREWTY M12 K+L O.SD	Version	
Référence	<a href="#">2486610000</a>	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded	
GTIN (EAN)	4050118497403		
Qté.	1 ST		