Fiche de données

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Version	Outil pour presse-étoupes pour lignes et connecteurs M8, M12
Référence	1910000000
Type	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

Fiche de données

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	190.08 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de presse-étoupe vissé pour câbles M8, M12 et connecteurs

Note importante

Informations sur le produit	Livraison avec : • Poignée standard 1/4 pouce • Fixation M8 pour lignes moulées • Fixation M8F pour connecteurs personnalisables • Fixation M12 pour lignes moulées • Fixation M12F pour connecteurs personnalisables

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de 26,2 ±0,3 mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

Informations générales de commande

Type	SCREWTY M23	Version
Référence	1981560000	Adaptateur d'outil pour presse-étoupes pour lignes et connecteurs
GTIN (EAN)	4032248677702	M23
Qté.	1 ST	

Screwty pour câbles surmoulés à codage K et L



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Version
Référence	2522710000	Adaptateur d'outil pour presse-étoupes pour lignes M12 moulées,
GTIN (EAN)	4050118534566	codées en K et L
Qté.	1 ST	

Type	SCREWTY M12 K+L O.SD	Version
Référence	2486610000	Adaptateur d'outil pour presse-étoupes pour lignes M12 moulées,
GTIN (EAN)	4050118497403	codées en K et L
Qté.	1 ST	